

Musterring

MR 376

PREIS- UND TYPENLISTE

du
bist
zuhaus_

 20250401CARMR – Band 3a – gültig ab 01.04.2025

- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion usw.) bzw. die Korrektur von irrümlichen Angaben behalten wir uns vor.





Musterring

dein Partner für ein Zuhause,
das so einzigartig ist wie du selbst

Für alle größeren Programme sind Prospekte erhältlich, für komplexe Programme hält Musterring detaillierte Montageanleitungen bereit. Auch der Blick ins Internet lohnt sich: Unter **www.musterring.com** findet sich eine Fülle an hilfreichen Informationen.




Unser Service

Wir wollen, dass dein Zuhause perfekt wird. Deshalb sind wir am Servicetelefon und an 550 Standorten weltweit für dich da. Und unser CAD-Planungsservice hilft dir gern bei deiner Wunscheinrichtung.



Unsere Nachhaltigkeit

Wir übernehmen Verantwortung: für dich, für uns, für unseren Planeten. Deshalb setzen wir auf ressourceneffiziente Produktionsmethoden ohne lange Lieferketten und Lagerhaltung.



Unsere Qualität

Wer sich einmal sein Lieblings-Zuhause eingerichtet hat, der möchte es möglichst lang genießen. Hier kommt unsere Leidenschaft für Qualität ins Spiel: Wir prüfen unsere Produkte ausgiebig, bevor wir sie dir anbieten. Das verbrieft wir mit dem Musterring Garantiezertifikat und einer Garantie von 5 Jahren.

Du hast Fragen zur Kollektion oder Qualität?

Du benötigst Stoffmuster oder Info-Materialien?

Unser Service hilft gerne weiter:

Telefon:
+49 (0)5242 592260
E-Mail:
service@musterring.de

Erreichbar montags bis freitags
von 08:00–17:00 Uhr




Deine Individualität

Wir finden, ein Zuhause sollte man ganz nach seinen Vorstellungen gestalten können. Dafür steht dir bei uns eine ganze Welt an Farben, Formen und Materialien zur Verfügung. Werde zum Designer deines eigenen Wohn-Ichs.



Deine Möbelpflege


Wir möchten, dass du lange Freude an deinen Möbeln hast. Deshalb halten wir unter www.musterring-care.com eine große Auswahl an Pflegemitteln bereit – alle dermatologisch getestet und gesundheitlich unbedenklich.



Musterring

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



- () Metallrahmenkonstruktion
- () Unterfederung mit dauerelastischen Stahlwellenfedern und einer oberseitigen Abdeckung.
- () Sitz aus HR/Kaltschaum (mind. RG 35).
- () Abdeckung aus Wattevlies.
- () Fester Rücken aus ergonomisch geformtem Schaumstoff (mind. RG 25) schichtweise aufgebaut in verschiedenen Stärken und Härten aufeinander abgestimmt.
- () Verspannung mit dauerelastischen Gurten.
- () 5-Sternfuß

Programmübersicht

- Vorschläge
- Sessel
- Zubehör

Seite 6

Seite 7

Seite 8

3 verschiedene Rückenausführungen



Rückenoptik A



Rückenoptik B



Rückenoptik C

3 verschiedene Armlehnausführungen



Armlehne 1
Stellbreite 10 cmArmlehne 2
Stellbreite 11 cmArmlehne 3
Stellbreite 13 cm

3 verschiedene Fußausführungen

5-Sternfuß 907
Aluminium glänzend5-Sternfuß 909
schwarz matt5-Sternfuß 981
Eiche geölt (gegen Aufpreis)

Bitte berücksichtigen Sie,
dass der Konus bei der Auswahl
des Holzfußes immer schwarz ist.

2 Sitzkomfortausführungen

SOFT
HR/Kaltschaum
(RG 35).Tonnentaschenfederkern
(punktelastischer Tonnent-
taschenfederkernsitz)
abgedeckt mit
PUR-Schaum (RG 35).

3 Sitzhöhen

Sitzhöhe S (46 cm)
Sitzhöhe M (48 cm)
Sitzhöhe L (50 cm)



Programmbesonderheiten, Programminformationen

Funktionen

Relaxfunktion

Bei der manuellen Funktion lässt sich durch Ziehen des Hebels an der Innenseite einer Armlehne in Verbindung mit Körperdruck das Fußteil zur Verlängerung der Beinauflage sowie der Neigungswinkel des Rückens auf ihre Idealposition einstellen. Das Kopfteil kann leicht mit der Hand vor und zurück bewegt und so in die gewünschte Stellung gebracht werden. Bei der manuellen Version befindet sich keine Tasche seitlich am Sessel.

Relaxfunktion teilmotorisch/motorisch

Mit einem kabelgebundenen Handschalter steuern Sie die teilmotorische oder motorische Relaxfunktion.

Zum Verstauen dieses Handschalters befindet sich eine Tasche seitlich am Sessel.

Bei der teilmotorischen Funktion verstellen Sie Sitz und Rücken motorisch und das Kopfteil manuell.

Bei der motorischen Funktion verstellen Sie Sitz, Rücken und Kopfteil motorisch.

Sie haben die Möglichkeit diesen Sessel mit einem Netzteil oder einem Akku zu bestellen.

Akku

Ladezeit (Micro-USB) ca. 11,5 Stunden. Maße: B 8,5 cm x H 13,9 cm x T 5,5 cm.

Beim Aufladen blinken 4 LED's nacheinander, sie zeigen 25 %, 50 %, 75 % und 100 % Kapazität an.

Wenn alle 4 LED's dauerhaft leuchten, ohne zu blinken, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

Der Zusatzakku in der Preisliste dient lediglich als Tauschakku zu Ihrem bereits bestehenden Akku.

Sie können ihren Funktionssessel nicht nachträglich mit der Vorrichtung für einen Akku ausstatten.

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe: alle Bezugstoffe
3001 Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder: Leder Soft-Line, Dickleder, Mercury und Bronco
1001 Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre
Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre

Wellenbildung

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

Verarbeitung

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff-, Ledervarianten unterschiedlich ausfallen.

Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in Stoff-, Ledervarianten unterschiedlich ausfallen.

Einfache Schließnaht: Die Garnfarbe ist dem jeweiligem Bezugsmaterial und dessen Farbe angepasst.

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweiligen Originalbezug geliefert.

Materialbezogene Hinweise bei Stoffen finden Sie in unseren Stoff- und Lederlaschen auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

Achtung!

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt je ca. 15 kg.

Sofern das Modell in Leder bestellt wird, können zusätzlich Nähte entstehen!

Die Belastungsgrenze für die Sitzeinheit beträgt 120 kg.

Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Gütepass (www.musterring.com). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.

Vorschläge

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung		EUR
	Vorschlag 1	Stoffgruppe 2/6	
	Funktionssessel S manuell	Stoffgruppe PICASSO	(VZ)
	Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm	Stoffgruppe 3/8	(VZ)
	ca. H 115, SH 46, T 89, ST 51 cm		(VZ)
	Gegen Aufpreis: Akku 5-Sternfuß Eiche geölt Motorische Relaxfunktion Teilmotorische Relaxfunktion		
	Vorschlag	Stoffgruppe 2/6	
	Funktionssessel M manuell	Stoffgruppe PICASSO	(VZ)
	Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm	Stoffgruppe 3/8	(VZ)
	ca. H 117, SH 48, T 91, ST 53 cm		(VZ)
	Gegen Aufpreis: Akku 5-Sternfuß Eiche geölt Motorische Relaxfunktion Teilmotorische Relaxfunktion		
	Vorschlag	Stoffgruppe 2/6	
	Funktionssessel L manuell	Stoffgruppe PICASSO	(VZ)
	Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm	Stoffgruppe 3/8	(VZ)
	ca. H 119, SH 50, T 93, ST 55 cm		(VZ)
	Gegen Aufpreis: Akku 5-Sternfuß Eiche geölt Motorische Relaxfunktion Teilmotorische Relaxfunktion		

Sessel

			
Maße	ca. H 115, SH 46, T 89, ST 51 cm	ca. H 117, SH 48, T 91, ST 53 cm	ca. H 119, SH 50, T 93, ST 55 cm
Artikel	Funktionssessel S manuell Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm	Funktionssessel M manuell Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm	Funktionssessel L manuell Maße: Armlehne 1 / Armlehne 2 / Armlehne 3: ca. B 73/75/79 cm
Best.-Nr.			

Ausführung

Stoffgruppe 2/6	(VZ)	(VZ)	(VZ)
Stoffgruppe PICASSO	(VZ)	(VZ)	(VZ)
Stoffgruppe 3/8	(VZ)	(VZ)	(VZ)
Stoffgruppe 4/10			
Stoffgruppe 5/12			
Stoffgruppe JAB 1			
Stoffgruppe JAB 2			
Ledergruppe B			
Ledergruppe C/D			
Ledergruppe L/H			
Ledergruppe J			
Ledergruppe T			

Gegen Aufpreis:

Teilmotorische Relaxfunktion			
Motorische Relaxfunktion			
Akku			
5-Sternfuß Eiche geölt			

Zubehör

			
Maße			
Artikel	Zusatz-Akku (Der Zusatz-Akku dient lediglich als Tausch Akku zu Ihrem bereits bestehenden Akku. Sie können Ihren Funktionssessel nicht nachträglich mit der Vorrichtung für einen Akku ausstatten).		
Best.-Nr.			

Ausführung

Stoffgruppe 2/6			
Stoffgruppe PICASSO			
Stoffgruppe 3/8			
Stoffgruppe 4/10			
Stoffgruppe 5/12			
Stoffgruppe JAB 1			
Stoffgruppe JAB 2			
Ledergruppe B			
Ledergruppe C/D			
Ledergruppe L/H			
Ledergruppe J			
Ledergruppe T			

Gegen Aufpreis:

Teilmotorische Relaxfunktion	-		
Motorische Relaxfunktion	-		
Akku	-		
5-Sternfuß Eiche geölt	-		

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features approximately 28 evenly spaced horizontal black lines across its entire width, providing a template for writing. The margins are consistent on all sides, and there are no vertical lines or other markings present.

**Musterring:**

Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG
Hauptstr. 134-140
33378 Rheda-Wiedenbrück

- Tel.: +49 (0)5242 592-01
- E-Mail: service@musterring.de
- Web / Blog: www.musterring.com
- Instagram: www.instagram.com/Musterring
- Facebook: www.facebook.com/Musterring